



PRODUCTINFORMATIE

Sanitair Speed Silicone

- **Sneldrogend (12 maal sneller)**
- **Waterbestendig**
- **Kleurvast en ongevoelig voor zwarte vlekken**

TOEPASSINGEN

Superieure elastische siliconenkit voor het afdichten van voegen in vochtige ruimtes tussen o.a. douches, badkuipen en (tegel)muren; tussen muren en wastafels, vloeren en toilet. Hecht op o.a. porselein, email, acryl, glas, hout, aluminium, geglazuurde tegels en keramiek. Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon®, EPDM en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen onderhoudsproducten
- Waterbestendig na 2 uur
- Ongevoelig voor zwarte vlekken
- Kleurvast
- Niet overschilderbaar

Beschikbaar in Easypack:

- Exclusief automatisch applicatorsysteem voor meest precieze & gemakkelijke toepassing
- Ergonomische trekker
- EasyPulse technologie op luchtdruk

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	Ong. 1,03 g/ml
Huidvorming	Ong. 10 minuten
Uithardingsnelheid	Ong. 2 mm/ dag
Max. toegelaten vervorming	Ong. 25%
Krimp	< 5%
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +120°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met aceton en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.



Rubson, overwint vocht!



PRODUCTINFORMATIE

Sanitair

Speed Silicone

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool. Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

Easy pack : Breek en verwijder het witte beschermingsstuk. Trek de rode dop af. Snijd de spuitmond schuin af op de gewenste voegbreedte. Draai de witte spuitmond 90 ° tegen de klok om de applicator te openen. De trekker is open, uw koker is klaar voor gebruik. Druk de trekker in en breng de voegkit aan terwijl u naar voor duwt om de voeg te vullen. Voor een betere bewaring van het product, de spuitmond verwijderen, wassen en opnieuw op het product plaatsen vooraleer de rode dop terug te plaatsen.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Onmiddellijk met aceton.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

VERBRUIK

Per koker: 20 meter voeg van 3 x 5 mm.

GEREEDSCHAP

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

VERPAKKING

- Koker van 280 ml / Pressurepack van 100 ml

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 6 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Bewaren in een koele en droge ruimte (tussen +5°C en +25°C).

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen. (gebruik hiervoor Rubson Bouw)

Uithardingsnelheid is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en dikte van de voeg.

Rubson, overwint vocht!



PRODUCTINFORMATIE

Sanitair

Speed Silicone

Veiligheidsvoorzorgen

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden.

Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.