




Лист Технической Информации

Пена монтажная Момент 65 Однокомпонентная полиуретановая пена



Упаковка:
Баллон 750 мл

I. Описание

МОМЕНТ 65 представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Пена - саморасширяющийся продукт, увеличивающийся в процессе застывания в два раза. МОМЕНТ имеет прекрасную адгезию к дереву, бетону, камню, металлу и т.д. Поверхность может быть влажной, но не замерзшей и покрытой льдом. Благодаря специальной турбонасадке выход пены из одного баллона примерно на 35% выше по сравнению с обычной монтажной пеной. Выход главным образом зависит от рабочих условий — температуры, влажности воздуха, доступного для расширения пространства и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасная адгезия ко многим материалам
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Устойчивость к влажности
- Устойчивость к старению
- Защита от УФ-излучения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж оконных и дверных проемов
 - Герметизация щелей
 - Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.
 - Создание звукоизолирующих экранов
 - Герметизация швов и стыков вокруг труб
- Монтаж строительных панелей, соединение кровельных материалов и т. д.

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

II. Характерные свойства

| | |
|---|--|
| Внешний вид | Вязкая смесь, которая пенится при выходе из баллона и затвердевает под действием влажности воздуха |
| Основа | Полиуретан |
| Запах | Легкий специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет |
| Плотность | < 35 кг/м ³ |
| Время отверждения до исчезновения прилипания | 10 ... 18 мин (20°C/ RH > 30 %) |
| Время затвердевания | ок. 1ч (93% RH) ок. 18 ч (15% RH) max 24 ч |
| Вторичное расширение | менее 150% |
| Температура вспышки отвердевшей пены | > +400°C |
| Класс пожароопасности отвердевшей пены | B3 (DIN 4102) |
| Термостойкость затвердевшей пены | от - 55°C до + 90°C |
| Давление при расширении | < 300 Н/дм ² |
| Стабильность размеров | + - 5% |
| Проводимость водных паров | 6 x 10 ⁻¹⁰ кг/(м ² *с*Па) EN ISO 12086(1997) |
| Проницаемость водных паров | 1,4 x 10 ⁻¹³ кг/(м ² *с*Па) EN ISO 12086(1997) |
| Долговременное впитывание воды отвердевшей пеной | Max 7,5% EN ISO 12087(1997) |
| Прочность при растяжении | min 5 Н/см ² |
| Прочность при сжатии (сжатие на 10%) | min 5 Н/см ² |
| Теплопроводность отвердевшей пены | 0,030 W/м K |

III. Указания по применению

Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 12 часов. Тщательно взболтайте баллон в течение 15 секунд. Удалите пластиковый колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию и пористость затвердевшей пены. Не рекомендуется удалять пистолет до полного использования баллона. При установке нового баллона его следует тщательно встряхнуть. Откройте пустой баллон и немедленно замените его на новый, убедившись, что в пистолете не осталось воздуха. Если вы не собираетесь менять баллон, удалите пену из пистолета при помощи очищающего средства Момент. **Затвердевшую пену можно удалить только механическим путем.**

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

Максимальная ширина соединений при использовании должна быть до 4 см шириной и до 10 см глубиной. Рекомендуется заполнять соединения слой за слоем, сбрызгивая водой каждый слой.

IV. Особые указания

Меры безопасности:

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Все газы – CO₂, пропан, бутан – тяжелее воздуха. Пена МОМЕНТ не разрушает озоновый слой земли. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50°C может привести к взрыву. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. Не распыляйте содержимое баллона на огонь или раскаленные предметы! Храните в недоступном для детей месте!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура продукта при применении должна быть не ниже +5°C. Не хранить при температуре выше +50°C. Для продолжительного хранения складировать в помещении с температурой не выше +25°C, но не ниже -5°C (-20°C для кратковременного хранения).

Срок хранения: 18 месяцев

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности



Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru