

TEROSON APLIKÁTOR NA LAHVIČKY S PRIMEREM

Nově vyvinutý aplikátor primeru, který je vhodný na obě velikosti balení, 10 ml a 25 ml lahvičky. Vestavěná rozpěrka umožňuje nanášet tenké vrstvy primeru v různých vzdálenostech od hrany skla v závislosti na úhlu nanášení.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

- **Univerzální:** vhodné na následující velikosti balení: 10 ml a 25 ml
- **Snadné použití:** vestavěná rozpěrka pro odpovídající vzdálenost
- **Zaručená ochrana před UV zářením:** speciální konstrukce umožňuje perfektní průchod a rovnoměrnou distribuci černého barviva
- **Čisté:** žádné kapání nebo přelítí, bez kontaktu s rukama
- **Prokázáno a vyzkoušeno:** vlněná kulička umožňuje dokonalé nanesení na rám karosérie pro ochranu proti korozi

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ:

K dispozici jako náhradní díly:
10 kusů / balení: IDH 2007977



JAK POUŽÍVAT



PROTŘEPÁNÍ LAHVIČKY PRIMERU

Třepejte lahvičkou po dobu 60 vteřin. Ocelová kulička zaručuje optimální promíchání.

OTEVŘENÍ LAHVIČKY

Otevřete lahvičku primeru

PŘIPEVNĚNÍ APLIKÁTORU

Připevněte aplikátor na 10 ml nebo 25 ml lahvičku primeru

OTOČENÍ LAHVIČKY DNEM VZHŮRU PO POUŽITÍ

Otočte lahvičku dnem vzhůru po dobu 10 vteřin.

Poznámka: Kulička z vlny nebude úplně nasycena / černá dřívě, než začnete nanášet!

NANÁŠENÍ I

Umístěte aplikátor tak, jak je znázorněno. Vestavěná rozpěrka může být přizpůsobena potřebné vzdálenosti: zde na obr. pro maximální velikost


NANÁŠENÍ II

Vestavěná rozpěrka může být přizpůsobena potřebné vzdálenosti: zde na obr. nejbližší k hraně skla.

NANÁŠENÍ III

Šířka nanášeného primeru může být různá. Nanášejte s větším či menším tlakem.

Tento aplikátor je určený pouze pro jednorázové použití. Podívejte se na fotky před a po použití.



Více informací o produktech LOCTITE a TEROSON a jejich aplikaci naleznete na portálu pro opravu a údržbu vozidel:

[ZDE](#)



Henkel