



Οδηγίες εργασίας βήμα προς βήμα

# TEROSON MS 9320 SF

Επισκευάστε ραφές OEM με κορδόνια  
μεγάλου πλάτους π.χ. πίσω πάνελ

## 1 Προετοιμασία φυσιγγίου (1/2)

Προθερμάνετε το προϊόν σε φουρνάκι προ-θέρμανσης 2 θέσεων στους 60oC για την εφαρμογή επίπεδου κορδονιού. Πριν τοποθετήσετε το φυσίγγιο στον φούρνο, ανοίξτε το κάτω μέρος χρησιμοποιώντας το ανοιχτήρι.



## 2 Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να καθαρίζονται από λάδια, λίπη, σκόνη και οποιαδήποτε άλλα υπολείμματα. Καθαρίστε τις επιφάνειες συγκόλλησης με καθαριστικό **TEROSON VR 10** χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει υπολείμματα.

## 3 Προετοιμασία φυσιγγίου

Για να ανοίξετε το φυσίγγιο, χρησιμοποιήστε το ανοιχτήρι. Το φυσίγγιο πρέπει να ανοίξει στο επάνω μέρος. Βιδώστε το ακροφύσιο επίπεδης ροής στο προθερμασμένο φυσίγγιο.







## 4 Προετοιμασία εξοπλισμού εφαρμογής

Τοποθετήστε το φυσίγγιο στο διανομέα **TEROSON ET POWERLINE II COMPRESSED AIR GUN**, ξεβιδώστε το μαύρο καπάκι στο μπροστινό μέρος του φυσιγγίου και βιδώστε ξανά το μαύρο καπάκι στο διανομέα

Ροδέλες ρύθμισης:

**Μπλε ροδέλα** = πίεση αέρα

## 5 Εφαρμογή κορδονιού επίπεδης ροής

Απόσταση από το υπόστρωμα:

**Πλατύ επίπεδο κορδόνι (γκρι ακροφύσιο)** **18-20 bar** (μόνωση, ακουστικά πάνελ στις πόρτες, δάπεδο πορτμπαγκάζ κ.λπ.) περίπου. Απόσταση 10-15 cm από το υπόστρωμα. Τοποθετήστε ταινία στην αρχή και το τέλος.



## 6 Βάψιμο

Μετά την ολοκλήρωση του σχηματισμού μεμβράνης (περίπου 10 λεπτά), τα συγκολλημένα μέρη μπορούν να βαφτούν.

Το **TEROSON MS 9320 SF** είναι ένα τροποποιημένο πολυμερές σιλιανίου με χρώμα μαύρο, γκρι ή ώχρας που δεν περιέχει ισοκυανικά για την αναπαραγωγή επίπεδων και μεγάλου πλάτους κορδονιών ισοδύναμων της υφής OEM. Ο χρόνος σχηματισμού του δέρματος είναι 10 έως 20 λεπτά. Τα καλύτερα αποτελέσματα εφαρμογής επιτυγχάνονται με το **TEROSON ET POWERLINE II COMPRESSED AIR GUN** ή το **TEROSON ET AIRGUN MULTIPRESS** για στεγανοποίηση με ψεκασμό. Συνιστάται, επίσης, η προετοιμασία της επιφάνειας με **TEROSON VR 10**.

- Μοναδικό σύστημα για την αναπαραγωγή ραφών OEM
- Εξαιρετική συγκόλληση σε μεγάλη γκάμα επιφανειών χωρίς αστάρι



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, φύλλα τεχνικών δεδομένων και φύλλα δεδομένων ασφαλείας.



**Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
Τεχνολογίες συγκόλλησης  
Κύπρου 23  
18346 Μοσχάτο  
Ελλάδα  
[www.henkel-adhesives.gr](http://www.henkel-adhesives.gr)  
[www.henkel.gr](http://www.henkel.gr)

τηλ. +302104897201

Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για αναφορά.

Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Henkel για βοήθεια και σύσταση σχετικά με τις προδιαγραφές για αυτά τα προϊόντα.

Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα που χρησιμοποιούνται παραπάνω σε αυτό το έντυπο υλικό είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της Henkel ή / και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α., στη Γερμανία και αλλού.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022