

# RUBSON Sensation Appareil

## Absorbeur d'humidité Sensation

### DESTINATIONS

L'absorbeur Rubson SENSATION PURE est adapté à toutes les pièces de la maison : salle à manger, salon, chambre à coucher, bibliothèque, bureau, etc.

- Il est prévu pour les pièces de tailles réduites, d'environ 10m<sup>2</sup>.

### BÉNÉFICES

- **Design compact** : Ce purificateur d'air est optimal pour le contrôle de l'humidité dans les petites pièces jusqu'à 10m<sup>2</sup> et dispose d'un design épuré et discret.
  - **Assainit** : Cet assainisseur d'air aide à réduire l'excès d'humidité dans l'air et prévient les effets indésirables de la condensation (moisissures, mauvaises odeurs, etc.).
  - **Technologie 3 en 1** : Recharge à technologie brevetée\* anti-humidité et anti-odeur (réduction active des mauvaises odeurs grâce à la technologie anti-odeur brevetée\* à l'intérieur de la recharge. Les mauvaises odeurs sont capturées et neutralisées via une réaction chimique) et offre une sensation de fraîcheur dans la pièce.
- 
- **Longue durée** : L'absorbeur d'humidité Rubson n'utilise qu'une seule recharge pendant environ 2 mois pour 10m<sup>2</sup>. Celle-ci fonctionne dès son installation.
  - **Neutraliseur d'odeurs** : Les deux faces de la Tab Sensation disposent de cristaux ultra actifs qui luttent contre les mauvaises odeurs et l'humidité...
  - **Emballage** : Rubson Absorbeur d'Humidité Sensation Pure, Déshumidificateur d'air anti-acariens, anti-moisissures, Purificateur d'air anti-odeurs aux cristaux actifs, 1 appareil + 1 recharge neutre de 300 g.





Expert de l'étanchéité depuis 1957

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche
Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 2 mois d'efficacité dans une pièce très humides de 10 m <sup>2</sup>
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emballage carton 100% recyclable.</li><li>• Une recharge incluse</li><li>• Les recharges existent en parfums : Neutre Pure, Relax Lavande, Energy Fruits</li></ul>

## MISE EN OEUVRE

- Pour le 1er usage, placer la partie supérieure de l'appareil sur le bac. Pour insérer la recharge, ouvrir l'appareil en levant le couvercle sur le dessus de la partie supérieure.
- Ouvrir le sachet de la nouvelle Tab Rubson.
- Positionner la recharge face bleue vers le bas sur le système de suspension de votre appareil. Refermer le couvercle en faisant coïncider le petit triangle. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Lorsque la recharge est totalement dissoute, vider l'eau du bac dans vos sanitaires. S'il reste un résidu de recharge dans l'appareil, le rincer à l'eau

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

\* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée \*\* Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

### HENKEL France

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022