

Ceresit Stop vlaga AERO 360° tablete

LASTNOSTI

Tablete Ceresit Stop vlaga AERO 360° se uporabljajo skupaj z napravo Ceresit Stop vlaga AERO 360°. Gre za sistem, ki absorbira odvečno vlago in nevtralizira neprijetne vonjave. Aerodinamična naprava ima edinstven 360° zračni predor, ki omogoča pretok zraka okoli in skozi tableto. Ultra-vpojna tableta ima zarezano utore in luknjo na sredini, ki ohranja čim več površin v stiku z zrakom, kar izboljša učinkovitost sistema do 40%*. V stiku tablete z zrakom se vlaga pretvori v fiziološko raztopino, ki se kopiči v posodi na dnu aparata. Prva kapljica nastane v prvih 12 urah. Ta ekonomičen izdelek za delovanje ne potrebuje električne energije in ne ustvarja dodatnih odpadkov za potrošne vrečke.

* V primerjavi s Henklovim standardom.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pritisnite gumb na vrhu naprave, da se drsno odprejo vrata aparata.
2. Odprite embalažo za ponovno polnjenje. Izogibajte se vsakršnemu stiku s kožo.
3. Zavihek postavite z modro stranjo navzdol na os in zaprite napravo.
4. Ko se tableta popolnoma raztopi, odprite izliv in izlijte slano raztopino v wc školjko. Očistite ostanke s toplo vodo.

ZDRAVJE IN VARNOST

Ta izdelek velja za nevarnega, za nadaljnje podrobnosti in pred uporabo preglejte varnostni list, ki je dostopen na spletu ali na zahtevo.

OMEJITVE

Da bi zagotovili optimalno kroženje zraka, napravo namestite najmanj 10 cm od stene. Ne dovolite, da pride AERO 360° tableta ali odpadna voda v stik z kovinskimi površinami, kot so zlata plošča in krom, plošča, usnje, tkanine, preproge ali druge talne obloge, saj jih lahko poškoduje. V primeru stika takoj izperite s toplo vodo.



PRIPOROČAMO

Zmanjšanje vlažnosti v zraku lahko prepreči razvoj glivic in plesni. V študiji, izvedeni na vzorcu 23 družin z alergijskimi težavami, je Ceresit Stop Vlaga AERO 360° pokazal pozitivne rezultate. Zmanjšana vlaga je pozitivno vplivala na počutje ljudi z alergijskimi reakcijami zaradi povečane vlažnosti.

Ni učinkovit pri reševanju strukturnih problemov.

SKLADIŠČENJE

Hraniti na suhem mestu nad 0°C. Rok trajanja: 24 mesecev

TEHNIČNI PODATKI

Naprava: rezervoar, ščitnik za razlitje, čep in pokrov.

Kapaciteta: 1.3 l

Barva naprave: Rezervoar - bel prozoren; pokrov v beli ali modri barvi

Vonji: nevtralni, polje sivke, cvetlično polje, svežina slapov

Tableta: 450g, premer: 100mm, debline 41- 44mm

Barva: dvobarvna; bela in modra

Sestava: kalcijev klorid