

WHITETE Q

Jednozložková pištoľová pena WhiteTeq

VLASTNOSTI

- Vynikajúca štruktúra
- 0 25% vyššia flexibilita
- Až 2x nižšia expanzia
- 0 20% vyššia tepelná izolácia
- 0 50% vyššia zvuková izolácia
- Montáž okenných a dverových rámov (iba s pomocou mechanickej fixácie / mechanickej fixačných pomôcok)
- Montáž vnútorných zárubní (iba s pomocou mechanickej fixácie / mechanickej fixačných pomôcok)
- Utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách
- izolačných materiáloch
- Vytváranie protihlukových zábran
- Vypĺňanie dutín a mnoho ďalších
- Izolovanie stenových panelov a strešných krytín

OBLASTI POUŽITIA

WhiteTeq je nová generácia bielej polymérovej peny na báze purifikovaných a koncentrovaných zložiek. WhiteTeq Technológia umožňuje dosiahnuť najvyššiu efektivitu vytvrdnutia peny a dáva pene jej charakteristickú ľadovo-bielu farbu, extra jemnú bunkovú štruktúru a až 10-krát vyššiu odolnosť proti UV žiareniu. Vytvrdnutá pena vyniká vysokou tepelnou vodivosťou (až do 0,032 W/mK) a zvukovou izoláciou (63 dB). WhiteTeq Technológia podporuje nízko expanzné parametre pre maximálnu ochranu pred deformáciou a o 25% vyššiu flexibilitu. Tieto parametre zaisťujú dlhodobú izoláciu i pri maximálnom namáhaní v dôsledku zmeny teploty. Kvalitná štruktúra a mechanická odolnosť z nej robia ideálny produkt pre náročné izolácie v interiéri aj exteriéri. Pena má vynikajúcu príľnavosť k väčšine stavebných materiálov, ako sú drevo, betón, kameň, kov atď. Výťažnosť vytvrdnutej peny veľmi závisí od pracovných podmienok – teploty, vlhkosti vzduchu, veľkosti priestoru na expanziu atď. Pri mínusových teplotách je expanzia peny nižšia a doba vytvrdzovania dlhšia.

PRÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí byť pevný, čistý a bez látok, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť príľnavosť. Aby sa zabezpečilo úplné a rovnomerné vytvrdnutie peny, pred aplikáciou minerálne pórovité povrchy (tehlové murivo, betón, vápenné povrchy) mierne navlhčite pokropením vodou. Príľahlé plochy zakryte fóliou. Povrchy môžu byť vlhké, nie však zamrznuté alebo zľadovatené.

SPRACOVANIE

Práce vykonávajte pri teplote prostredia od -5 °C do +35 °C a teplote dózy od +5 °C do +30 °C. Nádoba by mala byť skladovaná min. 12 hodín pri izbovej teplote. Indikátor teploty WhiteTeq na prednej strane: Ak sa ukazovateľ zafarbí na modro, nádoba a jej obsah nedosiahli požadovanú aplikačnú teplotu. Zahrejte preto nádobu ponechaním v teplej miestnosti. Potom pretrepte obsah po dobu cca 15 sekúnd a po 2 minútach indikátor znovu skontrolujte. Ak je indikátor stále modrý, je potrebné nádobu ďalej nechať pri izbovej teplote.



Ak indikátor zmizne, Ceresit WhiteTeq je pripravený na použitie. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, udržiavajte nádobu pri izbovej teplote aj počas aplikácie. Nádobu dôkladne pretrepte počas niekoľkých sekúnd, cca 20-krát hore a dole. Z nádoby odstráňte plastový uzáver a pevne naskrutkujte na pištoľ. Pri práci udržiavajte nádobu vždy dnom nahor. Rýchlosť vytekania peny sa reguluje stláčaním spúšte pištole. Penu dávajte šetrne, aby ste zabránili nadmernému vypeneniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte. Odstránenie pištole z nádoby pred jej absolútnym vyprázdnením sa neodporúča. Pri vymieňaní nádoby novú nádobu dôkladne pretrepte. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že do pištole neprenikne vzduch.

Čistenie:

Zvyškovú penu je možné odstrániť pomocou Ceresit čističa TS 100. Vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky.

NEPREHLIADNITE

Aj napriek výrazne vyššej odolnosti proti UV žiareniu sa odporúča vytvrdnutú penu chrániť pred UV žiarením. Ochrana môže byť vo forme náteru alebo aplikácie vrchnej vrstvy tesniaceho materiálu, omietky, malty alebo iného typu krycej vrstvy. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice – čerstvej peny sa nedotýkajte. Tlaková nádoba: Chránite pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespálujte, a to ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. PU penu prevádzajte v batožinovom priestore automobilu, neprevádzajte ju v kabíne vozidla. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obal so zvyškami produktu odložte na mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

BALENIE

750 ml dóza

SKLADOVANIE

Do 15 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na dne dózy, pokiaľ sú dodržané pokyny na skladovanie a prepravu. Skladujte a prepravujte vo zvislej polohe, v chlade a suchu, pri teplote od +5 °C do +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota: (podľa TM 1003-2010)	19 - 21 kg/m ³
Nelepivý povrch: (podľa HENK PU 4-3)	7 - 10 min.
Doba vytvrdnutia: (podľa TM 1005-2010)	35 - 45 min.
Tlak pri vytvrdzovaní: (podľa TM 1009-2012)	< 3 kPa
Expanzia: (podľa TM 1010-2012)	< 50 %
Rozmerová stabilita: (podľa TM 1004-2012)	< +/- 5 %
Maximálna šírka škáry: (podľa TM 1006-2011)	5 cm Podmienky testovania: +5 °C
Pevnosť v ťahu: (podľa TM 1006-2011)	80 kPa
Schopnosť dilatácie: (podľa TM 1013-2013)	> 25 %
Trieda reakcie na oheň (podľa EN 11925-2)	F
Nasiakavosť vody po 24 hod. (podľa EN 1609)	N/A
Nasiakavosť vody po 28 dňoch (podľa EN 12087)	N/A
Zvuková izolácia (podľa EN ISO 10140)	63 dB
Výdatnosť balenia	750 ml: cca 40 l

- **Tepelná odolnosť vytvrdnutej peny:** -40 °C až +90 °C, krátkodobu až do +120 °C
- **Tepelná vodivosť vytvrdnutej peny:** do 0,032 W/mK

Všetky merania boli vykonané pri normálnych klimatických podmienkach (+23 °C ± 2 °C / relatívna vlhkosť 50 % ± 5 %), pokiaľ nie je uvedené inak.

UPOZORNENIE:

Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých poznatkov a skúseností. Vzhľadom na rôzne podmienky pri realizácii a množstve použitého materiálu, slúži naše písomné a ústne poradenstvo len ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné testy, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uvedené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKLEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk, info@ceresit.sk