

Loctite SUPER GLUE-3

GEL UNIVERSAL

Control 3g

Nomenclature douanière 350610000000L

PAYS DE FABRICATION : IRLANDE



DEFINITION

Loctite Super Glue-3 Gel Universal est une nouvelle formule gel à prise progressive. Cette formule gel extra-propre est repositionnable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support), ne coule pas et offre un collage précis. Son flacon est anti choc et permet de maîtriser le débit grâce à ses boutons poussoirs. Loctite Super Glue 3 Gel Universal permet de tout coller sans stresser !

DESTINATIONS

Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux
Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants).

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc.
- Métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **Loctite SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL VERRE**.

MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissés.
- Visser l'ensemble bouchon/embout sur le flacon jusqu'au blocage naturel (ne pas forcer)
- Appliquer quelques gouttes de colle sur une seule des deux surfaces à coller en appuyant sur les boutons poussoirs verts
- Assembler les surfaces
- Repositionner votre collage si nécessaire
- Une fois le collage ajusté, presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver le flacon en position verticale dans un endroit frais et sec.

BENEFICES CONSOMMATEURS

Collage ré-ajustable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support)

Ne coule pas, permet un collage précis

Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm

Flacon sécurité anti chocs. Débit goutte à goutte

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes


Conserver hors de la portée des enfants

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant **LOCTITE DETACH'GLUE**

Conservation : dans un endroit sec et frais

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.



HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09.69.32.09.30 Appel non surtaxe

Mise à jour : Avril 2017



SUPER GLUE-3