

FICHE TECHNIQUE

LOCTITE SG-3

CREATIVE

- Formule GEL UNIVERSAL
- Précise
- Ne coule pas

DESCRIPTION



Formule

- Loctite SG3 **CREATIVE** est un format « stylo » de colle cyanoacrylate.
- Elle permet une utilisation de la colle cyanoacrylate aussi facile que l'écriture. Ce format stylo permet un débit contrôlé et régulier, pour utiliser la juste quantité de colle cyanoacrylate sans se coller les doigts. Son ergonomie offre un confort exceptionnel d'utilisation, le support reste propre. Sa nouvelle formule gel à prise progressive est repositionnable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support), ne coule pas et offre un collage précis.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux

Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants).

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc.
- Métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser Loctite SG-3 DETACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL VERRE.

Mise en oeuvre

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Appliquer quelques gouttes de colle à l'aide des boutons poussoirs bleus sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler les surfaces
- Repositionner votre collage si nécessaire
- Une fois le collage ajusté, presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans son emballage dans un endroit frais et sec.

BENEFICES CONSOMMATEUR

- ✓ **Aussi facile qu'écrire. Format stylo pour un débit contrôlé et régulier et pour un confort exceptionnel d'utilisation.**
- ✓ **Embout fin pour des collages précis, boutons presseurs pour un collage goutte à goutte**
- ✓ **Collage ré-ajustable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support)**
- ✓ **Gel : Ne coule pas, permet un collage précis**
- ✓ **Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm**
- ✓ **Flacon sécurité antichoc**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes

Conserver hors de la portée des enfants

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE

Conservation : dans un endroit sec et frais

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)